



SI-Blech DX 190/DX 200




Zusätzliche Informationen

Anwendung: Verschraubung des PIVOTA® DX 190 3-D und DX 200 3-D in Futter- bzw. Umfassungszargen; das Blech wird mittels Kröpfung bzw. angeschweißten Distanzstücken auf die Kundenzarge angepasst; die angepasste Form garantiert höchste Stabilität

Kombination: PIVOTA® DX 190 3-D, DXA 200 3-D "Alu", DX 200 3-D, DXS 200 3-D "Steel"

Anschlagzeichnung



Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
037781	ohne Oberfläche	30	SI-Blech DX 1-190/DX 200/0,0
039539	ohne Oberfläche	30	SI-Blech DX 1-190/DX 200/-1,0
037828	ohne Oberfläche	30	SI-Blech DX 1-190/DX 200/3,0
037620	ohne Oberfläche	30	SI-Blech DX 1-190/DX 200/5,0